




PS010

## Piły do cięcia wzdłużnego drewna litego

Nowy index

Bestseller



## Cechy - korzyści

zastosowanie wysokiej jakości materiałów oraz nowoczesnej technologii to pewność wysokiej i powtarzalnej jakości narzędzi przemysłowych hartowany i naprężony dysk jest gwarancją wysokiej sztywności tarczy podczas procesów skrawania dobrana geometria płytki pozwala uzyskać optymalną jakość obróbki materiału przy cięciu wzdłużnym w konstrukcji dysku zaprojektowano szczeliny kompensujące wpływ temperatury pracy na zmianę stanu naprężenia dysku

## Zastosowanie

cięcie drewna miękkiego i twardego wzdłuż słoje drewna cięcie wstępne głównie na przecinakach stołowych piły z uzębieniem GS zalecane są szczególnie do cięcia drewna suchego i/lub twardego piły o średnicy powyżej 600 mm stosowane są w przecinakach jedno lub dwutarczowych jakość powierzchni ciętych - średnia

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	ilxdo/dp Otwory zabierakow e [mm]	J.m.
○	PS010-0150-0001	0150	30	3,2	2,0	18	GM	20		szt.
○	PS010-0160-0001	0160	30	3,2	2,0	18	GM	20		szt.
●	PS010-0180-0001	0180	30	2,7	1,6	18	GM	20		szt.
●	PS010-0200-0002	0200	30	3,0	1,8	18	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0250-0001	0250	30	2,7	1,6	18	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0250-0005	0250	30	2,7	1,6	24	GM	20	COMBO	szt.
○	PS010-0250-0006	0250	30	3,0	2,0	24	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0250-0009	0250	30	3,0	2,0	30	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0250-0002	0250	30	3,2	2,0	18	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0250-0003	0250	30	3,2	2,0	24	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0300-0007	0300	30	2,7	1,6	18	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0300-0001	0300	30	2,7	1,6	28	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0300-0027	0300	30	3,2	2,2	24	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0300-0011	0300	30	3,2	2,2	30	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0300-0002	0300	30	3,4	2,2	18	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0300-0003	0300	30	3,4	2,2	28	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0315-0001	0315	30	2,7	1,6	18	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0315-0002	0315	30	2,7	1,6	28	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0315-0006	0315	30	3,2	2,5	28	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0315-0013	0315	30	3,2	2,5	36	GS	20	COMBO	szt.

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	ilxdo/dp Otwory zabierakowe [mm]	J.m.
●	PS010-0315-0003	0315	30	3,4	2,2	18	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0315-0004	0315	30	3,4	2,2	28	GM	20	COMBO	szt.
○	PS010-0350-0013	0350	30	3,0	2,2	36	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0350-0010	0350	30	3,2	2,5	32	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0350-0001	0350	30	3,6	2,5	18	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0350-0006	0350	30	3,6	2,5	18	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0350-0002	0350	30	3,6	2,5	24	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0350-0007	0350	30	3,6	2,5	24	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0350-0003	0350	30	3,6	2,5	32	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0400-0001	0400	30	4,0	2,8	18	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0400-0004	0400	30	4,0	2,8	18	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0400-0013	0400	30	4,0	2,8	24	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0400-0002	0400	30	4,0	2,8	28	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0400-0003	0400	30	4,0	2,8	36	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0450-0001	0450	30	4,0	2,8	20	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0450-0013	0450	30	4,0	2,8	36	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0450-0008	0450	30	4,2	2,8	28	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0450-0002	0450	30	4,2	2,8	32	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0500-0001	0500	30	4,2	2,8	24	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0500-0003	0500	30	4,2	2,8	24	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0500-0004	0500	30	4,2	2,8	36	GS	20	COMBO	szt.
●	PS010-0500-0002	0500	30	4,2	2,8	44	GM	20	COMBO	szt.
●	PS010-0630-0001	0630	30	6,2	4,0	40	GM	20	COMBO	szt.
○	PS010-0800-0007	0800	40	7,0	4,5	40	GM	20		szt.
○	PS010-0300-0165	0300	30	3,2	2,2	14	1GS	20	COMBO	szt.
○	PS010-0300-0166	0300	30	3,2	2,2	16	1GS	20	COMBO	szt.
○	PS010-0350-0151	0350	30	3,6	2,5	14	1GS	20	COMBO	szt.
○	PS010-0350-0147	0350	30	3,6	2,5	16	1GS	20	COMBO	szt.

## Legenda:

COMBO: 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60

ilxdo/dp: il - ilość otworów, do - średnica otworów zabierakowych, dp - średnica podziałowa otworów

- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 10 sztuk

- produkty na zamówienie fi 251mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 10 sztuk

- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk

- produkty na zamówienie fi 501mm - fi 630mm, minimalna ilość do zamówienia: 5 sztuk

- produkty na zamówienie fi 631mm - fi 800mm, minimalna ilość do zamówienia: 4 sztuki

- produkty na zamówienie powyżej fi 800mm, minimalna ilość do zamówienia: 2 sztuki

## Do pobrania

[DaneTech\\_PS\\_PL.pdf](#)[Certyfikat B\\_Piły z plytkami HM\\_B\\_105\\_2021\\_pol.pdf](#)[InstObslUzyt\\_PS\\_GLOBUS\\_pol.pdf](#)

## Produkty powiązane

[Piły do rowkowania drewna litego](#)[Piły do cięcia poprzecznego drewna litego](#)[Piła LL CUT line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)[GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn](#)

