



PS195

## Piły MULTIX PRO Slowrun do cięcia wzdłużnego drewna świeżego w układzie wielopit



## Cechy - korzyści

piły serii MULTIX PRO Slowrun wyposażone są w układ między zęba  
układ między zęba to ochrona dużej przestrzeni pomiędzy węglikami tnącymi HM -  
stanowi on również rolę wyrzutnika  
optymalne warunki pracy przy niskich parametrach obróbczych  
otwory w dysku piły oprócz roli wspomagającej usuwanie wióra zapewniają bardzo  
dobre chłodzenie piły, co gwarantuje długą i stabilną pracę  
zastosowanie nowego gatunku węgla spiekanego o bardzo dużej udarności,  
pozwala wydajnie eksploatować piły zarówno w porze letniej, jak i zimowej

## Zastosowanie

piły przeznaczone do cięcia wzdłużnego drewna świeżego na wielopitach jedno lub  
dwuwałowych przy małych parametrach obróbczych  
posuw nie przekraczający 10 m/min  
szczególnie zalecane do cięcia drewna świeżego miękkiego  
jednym z warunków prawidłowej pracy pił jest odpowiedni odciąg wiórów  
zastosowany układ 4 zabieraków pozwala na ułożenie pił na wale z lepszym  
rozkładem masy całego zespołu tnącego

| Katalog | Index           | Ø D [mm]<br>Średnica<br>zewnątrzna | Ø d [mm]<br>Średnica<br>otworu | B [mm]<br>Rzaz | S [mm]<br>Grubość<br>dysku | Z+n<br>Ilość<br>zębów i<br>noży | Geometria<br>zęba | Kąt<br>natarcia ° | il(axh)<br>Rowki zabi-<br>erakowe<br>[mm] | TYP                             | J.m. |
|---------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------|
| ○       | PS195-0300-0011 | 0300                               | 70                             | 3,6            | 2,2                        | 10+4                            | GM                | 20                | 4(20x6)                                   | specj.<br>zarys zęba<br>ośrodka | szt. |
| ○       | PS195-0300-0012 | 0300                               | 80                             | 3,6            | 2,2                        | 10+4                            | GM                | 20                | 4(20x6)                                   | specj.<br>zarys zęba<br>ośrodka | szt. |
| ○       | PS195-0350-0009 | 0350                               | 70                             | 3,8            | 2,5                        | 10+4                            | GM                | 20                | 4(20x6)                                   | specj.<br>zarys zęba<br>ośrodka | szt. |
| ○       | PS195-0350-0010 | 0350                               | 80                             | 3,8            | 2,5                        | 10+4                            | GM                | 20                | 4(20x6)                                   | specj.<br>zarys zęba<br>ośrodka | szt. |
| ○       | PS195-0400-0002 | 0400                               | 70                             | 4,4            | 3,0                        | 12+4                            | GM                | 20                | 4(20x6)                                   | specj.<br>zarys zęba<br>ośrodka | szt. |
| ○       | PS195-0400-0003 | 0400                               | 80                             | 4,4            | 3,0                        | 12+4                            | GM                | 20                | 4(20x6)                                   | specj.<br>zarys zęba<br>ośrodka | szt. |
| ○       | PS195-0450-0002 | 0450                               | 70                             | 4,6            | 3,2                        | 14+4                            | GM                | 20                | 4(20x6)                                   | specj.<br>zarys zęba<br>ośrodka | szt. |

## Legenda:

- produkty na zamówienie fi 250mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 10 sztuk
- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 450mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk
- a - szerokość rowka
- h - wysokość rowka

Powyższe pozycje wykonywane są również na zamówienie w wersji DIABLO - pokrytej powłoką fluoropolimerową za dodatkową dopłatą do cen pił serii

MULTIX PRO Slowrun (PS195).

## Do pobrania

[DaneTech\\_PS\\_PL.pdf](#)

[Certyfikat\\_B33\\_PS\\_zPS4PS8\\_Nr\\_B-105\\_21\\_pol.pdf](#)

[InstObslUzyt\\_PS\\_GLOBUS\\_pol.pdf](#)

## Produkty powiązane

[Przekładki dystansowe do wielopił - do regulowania szerokości ciętej przemy](#)



[Piły MULTIX PRO Twin \(4n\) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach i trakach tarczowych](#)



[Piły MULTIX PRO Twin \(6n\) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach i trakach tarczowych](#)



[Piły MULTIX PRO Standard \(2n\) do cięcia drewna suchego i świeżego w układzie wielopił](#)



[Piły MULTIX PRO Standard \(4n\) do cięcia drewna suchego i świeżego w układzie wielopił](#)



[Piły MULTIX PRO Plus \(2n\) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach z dużym posuwem](#)



[Piły MULTIX PRO Plus \(4n\) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach z dużym posuwem](#)



[Piły MULTIX PRO Plus \(6n\) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach z dużym posuwem](#)



[GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn](#)

