



PS190

## Piły MULTIX PRO Plus (bez noży zgarniających) do cięcia wzdłużnego drewna świeżego włóknistego



## Cechy - korzyści

piły typu MULTIX PRO Plus bez noży zgarniających posiadają klasyczną konstrukcję pił serii MULTIX PRO Plus otwory w dysku piły, oprócz roli wspomagającej usuwanie wióra, zapewniają bardzo dobre chłodzenie piły, co gwarantuje długą i stabilną pracę piły o większych rzazach (szerokościach płytek HM) i większych odsadzeniach płytek HM względem dysku piły zastosowanie nowego gatunku węgla spiekanego o bardzo dużej udarności, pozwala wydajnie eksploatować piły zarówno w porze letniej, jak i zimowej zastosowany układ 4 zabieraków pozwala na ułożenie pił na wale z lepszym rozkładem masy całego zespołu tnącego

## Zastosowanie

piły przeznaczone do cięcia wzdłużnego drewna świeżego miękkiego i twardego na wielopiłach jedno lub dwuwałowych przy średnich parametrach obróbczych piły o uzębieniu typu PLUS są szczególnie zalecane do cięcia drewna świeżego miękkiego zalecane do obróbki drewna włóknistego (topola, osika, etc.) stosowane również w maszynach typu obrzynarka posuw w układzie wielopił nie powinien przekraczać 10 m/min jednym z warunków prawidłowej pracy pił jest odpowiedni odciąg wiórów

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z+n Ilość zębów i noży	Geometria zęba	Kąt natarcia °	il(axh) Rowki zabi- erakowe [mm]	TYP	J.m.
o	PS190-0250-0014	0250	50	3,6	2,2	12+2bn	GM	20		PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0250-0015	0250	70	3,6	2,2	12+2bn	GM	20	4(20x6)	PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0260-0008	0260	80	3,6	2,2	14+4bn	GM	20	4(12x4)	PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0260-0009	0260	70	2,8	1,6	14+4bn	GM	20	4(20x6)	PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0300-0007	0300	50	3,6	2,2	14+4bn	GM	20		PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0300-0014	0300	60	3,6	2,2	14+4bn	GM	20	4(20x6)	PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0300-0015	0300	70	3,6	2,2	14+4bn	GM	20	4(20x6)	PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0300-0016	0300	80	3,6	2,2	14+4bn	GM	20	4(20x6)	PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0300-0017	0300	70	4,2	2,8	16+4bn	GM	20	4(20x6)	PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0315-0007	0315	30	3,6	2,2	14+4bn	GM	20		PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0315-0008	0315	50	3,6	2,2	14+4bn	GM	20		PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0315-0010	0315	70	3,6	2,2	14+4bn	GM	20	4(20x6)	PLUS bez noży	szt.

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnątrzna a	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z+n Ilość zębów i noży	Geometria zęba	Kąt natarcia °	il(axh) Rowki zabi erakowe [mm]	TYP	J.m.
o	PS190-0325-0001	0325	70	4,7	2,8	14+4bn	GM	20	4(20x6)	specj. zarys zęba ośrodk	szt.
o	PS190-0350-0016	0350	30	4,0	2,5	14+4bn	GM	20		PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0350-0031	0350	60	4,0	2,5	14+4bn	GM	20	4(20x6)	PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0350-0032	0350	70	4,0	2,5	14+4bn	GM	20	4(20x6)	PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0350-0033	0350	60	4,6	3,0	14+4bn	GM	20	4(20x6)	PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0400-0016	0400	50	4,6	2,8	14+4bn	GM	20		PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0400-0017	0400	60	4,6	2,8	14+4bn	GM	20	4(20x6)	PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0400-0018	0400	70	4,6	2,8	14+4bn	GM	20	4(20x6)	PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0425-0008	0425	50	4,6	2,8	14+4bn	GM	20		PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0425-0006	0425	60	4,6	2,8	14+4bn	GM	20	4(20x6)	PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0425-0009	0425	70	4,6	2,8	14+4bn	GM	20	4(20x6)	PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0450-0019	0450	50	5,2	3,0	14+6bn	GM	20		PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0450-0020	0450	60	5,2	3,0	14+6bn	GM	20	4(20x6)	PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0450-0021	0450	70	5,2	3,0	14+6bn	GM	20	4(20x6)	PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0500-0013	0500	60	5,2	3,0	16+6bn	GM	20	4(20x6)	PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0500-0014	0500	70	5,2	3,0	16+6bn	GM	20	4(20x6)	PLUS bez noży	szt.
o	PS190-0630-0002	0630	70	6,5	3,8	18+6bn	GM	20	4(20x6)	PLUS bez noży	szt.

## Legenda:

- produkty na zamówienie fi 250mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 10 sztuk
- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 450mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk
- produkty na zamówienie powyżej fi 450mm, minimalna ilość do zamówienia: 6 sztuk
- a - szerokość rowka
- h - wysokość rowka

Powyższe pozycje wykonywane są również na zamówienie w wersji DIABLO - pokrytej powłoką fluoropolimerową za dodatkową dopłatą do cen pił serii MULTIX PRO Plus bez noży (PS190).

## Do pobrania

- [DaneTech\\_PS\\_PL.pdf](#)  
[Certyfikat B\\_Piły z płytkami HM\\_B\\_105\\_2021\\_pol.pdf](#)  
[InstObslUzyt\\_PS\\_GLOBUS\\_pol.pdf](#)

## Produkty powiązane

[Przekładki dystansowe do wielopięł - do regulowania szerokości ciętej pryzmy](#)

[Piły MULTIX PRO Plus \(2n\) do cięcia drewna świeżego na wielopięłach z dużym posuwem](#)

[Piły MULTIX PRO Plus \(4n\) do cięcia drewna świeżego na wielopięłach z dużym posuwem](#)

[Piły MULTIX PRO Plus \(6n\) do cięcia drewna świeżego na wielopięłach z dużym posuwem](#)



[GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn](#)

