



PS668

Piły serii ZAG 4 -STANDARD- do zagłębiarek



Cechy - korzyści

precyzyjnie wykonany dysk oraz szlif płytki HM zapewniają wysoką żywotność narzędzia
 proces ostrzenia realizowany jest na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC z zachowaniem określonych parametrów pracy ściernicy
 piły o geometrii ostrza płytki HM - GS (zęby na przemian skośne)
 zakres typowymiary dostosowany do większości zagłębiarek obecnych na rynku
 możliwość zastosowania także w maszynach stacjonarnych i popularnych pilarkach ręcznych

Zastosowanie

piły o uniwersalnym zastosowaniu i średniej ilości zębów do cięcia wzdłużnego i poprzecznego elementów z drewna klejonego, płyt stolarskich oraz drewna litego stosowane także podczas przycinania drzwi na długość, wykonywania wycięć oraz do frezowania rowków w drewnie
 przy wyborze określonej piły do planowanej operacji cięcia należy zwrócić uwagę nie tylko na rodzaj obrabianego materiału ale również na jego wymiary, tj.: grubość i przekrój
 maksymalna wysokość lub głębokość cięcia uzależniona jest od modelu zagłębiarki danego producenta
 w celu uzyskania jak najlepszych powierzchni oraz mając na względzie bezpieczny proces cięcia, konieczne jest zastosowanie prawidłowego docisku - taki obrabiany detal/element winien być unieruchomiony w mocowaniu, np. w łapie dociskowej lub na stole warsztatowym

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	J.m.
●	PS668-0160-0001	0160	20	2,2	1,6	36	GS	12	szt.
●	PS668-0160-0002	0160	30	2,2	1,6	36	GS	12	szt.
●	PS668-0165-0001	0165	20	2,2	1,6	36	GS	12	szt.
●	PS668-0210-0001	0210	30	2,2	1,6	42	GS	12	szt.

INFO:

producenci zagłębiarek w trakcie ważności niniejszego oferty narzędzi Globus mogą modyfikować swoje produkty, w związku z tym prosimy, aby przed zakupem konkretnego typowymiary piły sprawdzić posiadany typ zagłębiarki (szczególnie ważne w przypadku: średnicy zewnętrznej piły oraz otworu wewnętrznego/osadczego piły)

- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 10 sztuk

Do pobrania

[DaneTech_PS_PL.pdf](#)
[Certyfikat B_Piły z płytkami HM_B_105_2021_pol.pdf](#)
[PrzebiegMaszyn_ZAG_PL.pdf](#)
[InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Piły serii ZAG 1 -CHIPBOARD- do zagłębiarek](#)

[Piły serii ZAG 2 -WOOD- do zagłębiarek](#)

[Piły serii ZAG 3 -SPECIAL- do zagłębiarek](#)

[GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn](#)

